

## YLY-05 偏光应力仪

YLY-05 偏光应力仪适用于制药企业、玻璃制品厂、实验室做测量光学玻璃、玻璃制品及其它光学材料的应力值，仪器可定性和定量测试玻璃内应力，彩色液晶屏自动读取结果。



### 产品特征

- 2.4 寸触摸屏操控，人机接口时尚、便捷
- 定性、定量两种试验模式，试验空间可调，适用范围广
- 采用高精度绝对式角度编码器进行测量
- 彩色液晶屏，可同时显示测量角度及光程差数值，使测量直观易读
- 暗视场无需校准，采用了绝对式编码器，偏振场的暗视场总是处于零角度点，因此无需用户校对零点，避免了人为校对暗视场造成的误差
- 配备微型打印机，方便打印输出试验数据

### 测试原理

用于应用偏振光干涉原理检查玻璃内应力或晶体双折射效应的仪器。由于偏光应力仪备有灵敏色片，并应用 1/4 波片补偿方法，因此本仪器不仅可以根据偏振场中的干涉色序，定性或定量的测量玻璃的光程差，配合壁厚测厚仪可以准确定量的测量出玻璃内应力数值。

### 测试标准

该仪器符合多项国家标准：GB/T 4545、GB/T 12415、JJG196-2006、YBB00032005-2005、YBB00332002-2015、YBB00162003-2015

### 测试应用

基础应用	适用于玻璃输液瓶、玻璃管制（模制）药瓶、管制（模制）注射剂瓶、安瓿瓶、口服液体瓶等偏光内应力测试
	适用于啤酒瓶、白酒瓶等玻璃容器内应力测试

### 技术指标

指标	参数
仪器示值	0.1 nm
测量误差	2 nm
偏振场直径	150 mm
检偏振片旋转角度	360°



光场边沿亮度	> 120 cd/m <sup>2</sup>
起偏镜至检偏镜间可调范围	280 mm
光场的光亮度	≥800 lux
电 源	AC 220V 50Hz
外形尺寸	220 mm (W) × 330 mm (D) × 580 mm (H)
主机净重	9 kg

## 产品配置

标准配置：主机、微型打印机

注：赛成仪器始终致力于产品性能和功能的创新及改进，基于该原因，产品技术规格亦会相应改变。上述情况恕不另行通知，您可登录 [www.cscii.com](http://www.cscii.com) 获取最新信息。本公司保留修改权与最终解释权。

